


Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)



Artículo No.	22080.191.225
Marca	-
UBB	500578019415
UNSPSC	31161619
EAN	8715494337984
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4
Anchura (L) (mm)	225
Largura (L) (Inch - ft)	8.7/8
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Especificación técnica

B	1.1/4
M	18.7
Hilos por pulgada	10

Diseño técnico

