



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 3/4X400 (15.3/4)

Artículo No.	22080.191.400
Marca	-
UBB	500578022047
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338240
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	400 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

### Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

los extremos  
chaflanados.

**FABORY**

### Especificación técnica

B	1.25
L (mm)	400
M	18.7

### Diseño técnico

