



**Espárrago con 2 tuercas
hexagonales ASME B16.5/
B18.2.2 Acero ASTM
A193 - ASTM A194 Sin
revestimiento Gr.B7 - Gr.2H
3/4X470 (18.1/2)**

Artículo No.	22080.191.469
Marca	-
UBB	500578022955
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338332
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	470 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Especificación técnica

B	1.25
L (mm)	470
M	18.7

Diseño técnico

