



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 7/8X130 (5.1/8)

Artículo No.	22080.222.130
Marca	-
UBB	500578023789
UNSPSC	31161619
EAN	8715494343381
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	7/8 Inch
Longitud	130 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	9

### Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

**Info**  
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos  
chaflanados.

**FABORY**

### Especificación técnica

B	1.4375
L (mm)	130
M	21.8

### Diseño técnico

