FABORY



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 7/8X170 (6.3/4)

Artículo No.	22080.222.171
Marca	-
UBB	950353068105
UNSPSC	31161619
EAN	8715492617873
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/8 Inch
Longitud	170 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	9
Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

los extremos chaflanados.

Especificación técnica

B	1.4375
L (mm)	170
M	21.8

Diseño técnico

