


## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 7/8X235 (9.1/4)



Artículo No.	22080.222.234
Marca	-
UBB	951353842952
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346819
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	7/8
Anchura (L) (mm)	235
Largura (L) (Inch - ft)	9.1/4
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

### Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

### Especificación técnica

B	1.7/16
M	21.8
Hilos por pulgada	9

### Diseño técnico

