



**Espárrago con 2 tuercas
hexagonales ASME B16.5/
B18.2.2 Acero ASTM
A193 - ASTM A194 Sin
revestimiento Gr.B7 - Gr.2H
7/8X510 (20)**

Artículo No.	22080.222.508
Marca	-
UBB	500578028085
UNSPSC	31161619
EAN	8715494343817
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/8 Inch
Longitud	510 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	9

Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así
------	---

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Especificación técnica

B	1.4375
L (mm)	510
M	21.8

Diseño técnico

