



**Espárrago con 2 tuercas  
hexagonales ASME B16.5/  
B18.2.2 Acero ASTM  
A193 - ASTM A194 Sin  
revestimiento Gr.B7 - Gr.2H  
1 Inch X185 (7.1/4)**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 22080.254.184          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950353069921           |
| UNSPSC       | 31161619               |
| EAN          | 8715492618153          |
| Env. de 1    | Solo embalaje completo |

**Parámetros técnicos**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Diámetro                  | 1 Inch                  |
| Longitud                  | 185 mm                  |
| Clase                     | Gr.B7 - Gr.2H           |
| Material                  | Acero                   |
| Material técnico          | ASTM A193 - ASTM A194   |
| Dirección del hilo        | Derecha                 |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento       |
| Rosca                     | Unified National Coarse |
| Hilos por pulgada         | 8                       |

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

**Normas**

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

## Especificación técnica

|        |       |
|--------|-------|
| B      | 1.625 |
| L (mm) | 185   |
| M      | 25    |

## Diseño técnico

