



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X240 (9.1/2)

Artículo No.	22080.254.241
Marca	-
UBB	950353070572
UNSPSC	31161619
EAN	8715492618245
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Longitud	240 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	8

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

los extremos
chaflanados.

FABORY

Especificación técnica

B	1.625
L (mm)	240
M	25

Diseño técnico

