



**Espárrago con 2 tuercas
hexagonales ASME B16.5/
B18.2.2 Acero ASTM
A193 - ASTM A194 Sin
revestimiento Gr.B7 - Gr.2H
1 Inch X285 (11.1/4)**

Artículo No.	22080.254.285
Marca	-
UBB	951353843604
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346888
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Longitud	285 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	8

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Especificación técnica

B	1.625
L (mm)	285
M	25

Diseño técnico

