


Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X320 (12.5/8)



Artículo No.	22080.254.320
Marca	-
UBB	500578029497
UNSPSC	31161619
EAN	8715494343954
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Anchura (L) (mm)	320
Largura (L) (Inch - ft)	12.5/8
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material (largo)	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Especificación técnica

B	1.5/8
M	25
Hilos por pulgada	8

Diseño técnico

