FABORY



# Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X395 (15.1/2)

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 22080.254.393 |
| Marca | - |
| UBB | 500578030040 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715494344012 |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | 1 Inch |
| Longitud | 395 mm |
| Clase | Gr.B7 - Gr.2H |
| Material | Acero |
| Material técnico | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Unified National Coarse |
| Hilos por pulgada | 8 |
| Info | Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así |

## Normas

| | |
|---|---|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194 |
| BS | ≈4882 |

los extremos chaflanados.

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| B | 1.625 |
| L (mm) | 395 |
| M | 25 |

## Diseño técnico

