

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 1/2X80 (3.1/4)



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 22082.127.082 |
| Marca | - |
| UBB | 951353662848 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715493205383 |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Diámetro | 1/2 Inch |
| Longitud | 80 mm |
| Clase | Gr.B7 - Gr.2H |
| Material | Acero |
| Material técnico | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Unified National Coarse |
| Hilos por pulgada | 13 |

Normas

| | |
|------|---------------|
| BS | ≈4882 |
| ASTM | A193/A194 |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificación técnica

| | |
|--------|-------|
| B | 0.875 |
| L (mm) | 80 |
| M | 12.3 |

Diseño técnico

