

## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Cincado Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X95 (3.3/4)



Artículo No.	22092.285.095
Marca	-
UBB	500578073933
UNSPSC	31161619
EAN	8715494311427
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/8 Inch
Longitud	95 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8

### Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

**Info**  
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

## Especificación técnica

B	1.8125
L (mm)	95
M	28.2

## Diseño técnico

