



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1/2X60 (2.3/8)

Artículo No.	22325.127.060
Marca	-
UBB	500578884198
UNSPSC	31161619
EAN	8715494424486
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	60 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.7
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	13

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así

Normas

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

los extremos
chaflanados.

FABORY

Especificación técnica

B	0.875
L (mm)	60
M	12.3

Diseño técnico

