



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X175 (6.7/8)

Artículo No.	22326.317.175
Marca	-
UBB	500578278961
UNSPSC	31161619
EAN	8715494366335
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/4 Inch
Longitud	175 mm
Clase	Gr.L7 - Gr.7
Material	Acero
Material técnico	ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8

Info

Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Especificación técnica

B	2
L (mm)	175
M	31

Diseño técnico

