



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X395 (15.1/2)

Artículo No.	22530.285.393
Marca	-
UBB	500578531658
UNSPSC	31161619
EAN	8715494366557
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/8 Inch
Longitud	395 mm
Clase	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8
Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

B	1.8125
L (mm)	395
M	28.2

FABORY

