



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X185 (7.1/4)

Artículo No.	22539.317.184
Marca	-
UBB	500578143819
UNSPSC	31161619
EAN	8715494326698
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/4 Inch
Longitud	185 mm
Clase	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8
Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

### Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

B	2
L (mm)	185
M	31

**FABORY**

