



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.7/8X475 (18.3/4)

Artículo No.	22539.476.476
Marca	-
UBB	500578182189
UNSPSC	31161619
EAN	8715494318907
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.7/8 Inch
Longitud	475 mm
Clase	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Acero inoxidable
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8
Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Normas

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

B	2.9375
L (mm)	475
M	46.8

