



## Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X450 (17.3/4)

Artículo No.	22554.254.450
Marca	-
UBB	500579065755
UNSPSC	31161619
EAN	8715494394581
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Longitud	450 mm
Clase	Gr.B16 - Gr.4
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	8

### Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

**Info**  
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.Las

# FABORY

tuerkas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuerkas de grado 7 en su lugar.

## Especificación técnica

B	1.625
L (mm)	450
M	25

## Diseño técnico

