



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/ B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X180 (7)

Artículo No.	22555.349.177
Marca	-
UBB	500578221110
UNSPSC	31161619
EAN	8715494356442
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.3/8 Inch
Longitud	180 mm
Clase	Gr.B16 - Gr.4
Material	Acero
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	8 Unified National
Hilos por pulgada	8

Normas

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados. Las tuercas de grado

FABORY

4 ya no están en
ASTM A194/A194M
y serán eliminadas
gradualmente. Se
aconseja utilizar las
tuercas de grado 7
en su lugar.

Especificación técnica

B	2.1875
L (mm)	180
M	34.1

Diseño técnico

