

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M5X50



Artículo No.	24520.050.050
Marca	-
UBB	950353118447
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630780
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	50 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	50
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Diseño técnico