

## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M5X55



Artículo No.	24520.050.055
Marca	-
UBB	951353041290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630797
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	55 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183

### Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	55
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

### Diseño técnico