

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M5X60



Artículo No.	24520.050.060
Marca	-
UBB	950353118512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630803
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Diseño técnico