

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M6X60



Artículo No.	24520.060.060
Marca	-
UBB	950353335090
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630995
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico