

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X30



Artículo No.	24520.080.030
Marca	-
UBB	950353121078
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631190
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	30
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4183
DIN	84
ISO	1207
ASME	B18.6.7M
NF	E25-127

Especificación técnica

d_k	13
Rosca total $C \leq$	40
k	5
n	2
P	1.25

Diseño técnico

