# **FABORY**



# Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X30

Artículo No.	24520.080.030
Marca	-
UBB	950353121078
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631190
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

#### **Normas**

NEN	≈1602
BS	<b>≈</b> 4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NF	≈E25-127

## Especificación técnica

### Diseño técnico

-	
d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	30
n	2
Р	1.25
t (min.)	2