FABORY



Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X40

Artículo No.	24520.080.040
Marca	-
UBB	950353121235
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631213
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Diseño técnico