

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M8X100



Artículo No.	24520.080.100
Marca	-
UBB	950353121805
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631305
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	100 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Diseño técnico