



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M10X16

Artículo No.	24520.100.016
Marca	-
UBB	950353121987
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631343
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Diseño técnico