

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M10X60



Artículo No.	24520.100.060
Marca	-
UBB	950353122639
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631442
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	60
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Diseño técnico