

## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M12X40



Artículo No.	24520.120.040
Marca	-
UBB	950353123470
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631541
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
NEN	≈1602

### Especificación técnica

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	40
n	3
P	1.75
t (min.)	3

### Diseño técnico