

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M2X4



Artículo No.	24540.020.004
Marca	-
UBB	950353128750
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632432
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M2
Anchura (L) (mm)	4
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	2009
DIN	963 A
NF	E25-123

Especificación técnica

d_k	3.8
Rosca total C \leq	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40

Diseño técnico

