

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M2X16



Artículo No.	24540.020.016
Marca	-
UBB	950353129337
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632500
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

### Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	16
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

### Diseño técnico

