

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M2X16



Artículo No.	24540.020.016
Marca	-
UBB	950353129337
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632500
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M2
Anchura (L) (mm)	16
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4183
ISO	2009
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123
DIN	963 A

Especificación técnica

d_k	3.8
Rosca total C \leq	18
k (max.)	1.2
n	0.5
P	0.40

Diseño técnico

