

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3X6



Artículo No.	24540.030.006
Marca	-
UBB	950353131051
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632838
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

