

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3X25



Artículo No.	24540.030.025
Marca	-
UBB	950353131622
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632920
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

