

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3X70



Artículo No.	24540.030.070
Marca	-
UBB	500621767507
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509084
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	70 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	70
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

