

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3,5X6



Artículo No.	24540.035.006
Marca	-
UBB	950353132612
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633057
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3.5
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Especificación técnica

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	6
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Diseño técnico

