FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M3,5X30

Artículo No.	24540.035.030
Marca	-
UBB	950353133370
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633132
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3.5
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	30
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Diseño técnico

