FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M4X40

Artículo No.	24540.040.040
Marca	-
UBB	950353134444
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633293
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

