

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M5X10



Artículo No.	24540.050.010
Marca	-
UBB	950353135359
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633385
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

### Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

### Diseño técnico

