

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M5X20



Artículo No.	24540.050.020
Marca	-
UBB	950353135680
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633439
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Diseño técnico

