

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M5X100



Artículo No.	24540.050.100
Marca	-
UBB	950353136670
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633576
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M5
Anchura (L) (mm)	100
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	2009
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123
BS	4183

### Especificación técnica

$d_k$	9.2
Rosca total C $\leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80

### Diseño técnico

