

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M6X90



Artículo No.	24540.060.090
Marca	-
UBB	950353747682
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633774
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	90 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	90
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Diseño técnico

