

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M8X25



Artículo No.	24540.080.025
Marca	-
UBB	950353138650
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633873
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183

### Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

### Diseño técnico

