

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado 4.8 M8X25



Artículo No.	24540.080.025
Marca	-
UBB	950353138650
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633873
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	25
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-123
DIN	963 A
BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	2009

Especificación técnica

d_k	14.5
Rosca total C \leq	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25

Diseño técnico

