

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M8X30



Artículo No.	24540.080.030
Marca	-
UBB	950353138734
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633880
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Diseño técnico

