

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M8X80



Artículo No.	24540.080.080
Marca	-
UBB	950353139492
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633972
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	80 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Diseño técnico

