

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M10X16



Artículo No.	24540.100.016
Marca	-
UBB	950353139641
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634016
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Diseño técnico

